




RKSfluid®

A key Valve in Flow Control







- Intelligent system, fully automatic sealing operation
- Seal zero leakage, unique structure easy for back flushing
- High efficiency by purified gas back washing
- High impurity content of filtration 0.1% ~ 50%
- Removable, porous wick, easy to replace, clean and maintain
- Designed for high production standard. Such as non-polluting food, biological products, medicine, fine chemistry, etc.



- 1, Pressure Vessel
- 2, Outlet
- 3, Outlet of clear liquid
- 4, Deslagging Port
- 5, Vent & Overflow port
- 6, Feed port
- 7, Connection port of instruments
- 8, Standby Port
- 9, Viewport
- 10, Liquid collection tube
- 11, Filtration unit
- 12, Filtration medium
- 13, Clamp for fixed the filter element



1. Central tube & Clear liquid collection tube
2. Filtration tube
3. A hole of filtration tube
4. Filtration medium
5. Filter cake
6. Collection chamber (connect the centre tube and filtration tube)
7. Clear liquid
8. Backflush gas



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



1. المنتجات الرئيسية مرشح الكيس ، مرشح الخرطوشة ، مرشح التنظيف الذاتي ، مرشح التنظيف الذاتي المعياري ، كيس المرشح ، عنصر المرشح ، مادة المرشح ، تحلية مياه البحر ، نظام تحلية المياه المحمول ، مرشح ، PP ، مرشح الشموع.
2. أكثر من عشر سنوات من الخبرة في إنتاج المرشحات وتطويرها ، مع عدد من براءات اختراع الصناعة.
3. API ، العرض ، AWWA ، ASME ، BS EN ، DIN ، JIS معيار ، TUV ، CE ، ISO9001 ، TS ، OHSAS ، WRAS معتمدة.
4. يمكن أن يوفر الحل لفصل السائل الصلبة للمرشح D ؛ فريق r & amp ؛ وفقا لظروف العمل الفعلية ، المهنية

Exhibition Photos



Our Certificates





Tel: 024 2318 0188-899
Email/Skype: ivory@rksfluid.com
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86 15140071761
Add: Pump & Valve Industrial Park, No. 5 Panwu Road,
Liaozhong Dist. Shenyang, Liaoning P.R. China

التعليمات

q1: كيف يمكننا الحصول الاقتباس؟

a1: الضغط ، temp. ، عادي توفر لنا المتوسطة .

q2: متى هو وقت التسليم؟

a2: تصفية بسيطة 5-10 أيام ، تصميم مرشح 15-90 أيام بناء على طلب مختلف .

q3: ماذا عن مصطلح الدفع؟

a3: الودائع ، دفع الرصيد بعد الانتهاء من الإنتاج قبل الشحن. أو كما تمت مناقشته 30% t / t .

q4: ما لديك موك؟ هل يمكنني الحصول على طلب عينة؟

a4: يمكننا دعم النظام 1 قطعة ، ترحيب للتحقق من الجودة. نحن نقبل النظام عينة.

q5: ما لديك فحص الجودة؟ هل اختبار جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟

a5: نعم ، 100٪ اختبار. سيتم تصحيح الجهاز قبل مغادرة المصنع.

q6: هل يمكنني تخصيص طلب خاص مثل المواد و أجزاء؟

a6: بالتأكيد ، تقديم قائمة طلبك ، سوف مهندسينا تغيير النظام كما تحتاج ، لضمان عمل الترشيح ممتازة.

q7: كيف توفر خدمة ما بعد البيع والتثبيت؟

a7: سنة الضمان. نحن نقدم التثبيت المودع ، يرجى الاتصال بنا للحصول على الاقتباس 1.