

□□□□□□□□□□ 1.5 bar□



1. □□
2. □□
3. □□
4. □□□□□
5. □□

6.

1.

2.

3.

4.

- (FB)					
DN	L	2	H1		
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1"

1. DN2 mm

2.

3.

4. 64

5. FB RB ACD

6.

6.1 1.1 * PN 1 Bar

6.2 1.5*PN1Bar

6.3 0.2 Bar

7. 1000 Hz

8.

- 1.□□□
- 2.□□□□□
□□□□□□□□24□□□□
□□□□□□□□24□□□□



I
II
III

V TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609

 /



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□"□□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□□□
A□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□
A□ □□□□□ 2~5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□
□: □□□□ 1 □□

□: □□□□□□□□□□
□: □□□ 100% □□□□□□2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ TUV□API□WRAS□CE□ISO □□□□
□□□□□ DIN□ASME□BS EN□JIS□API□AWWA□

Q: 如何選擇合適的儀器？

A: RKSfluid 2700 系列儀器是針對各種工業應用而設計的，具有高精度和穩定性。