

[illegible]

COMPANY FACTORY



1. □□ □□
2. □□□
3. □□ □□
4. □□ □□ □□□
5. □ □□
6. □□□□

Page 10

1. ☐ ☐ ☐
2. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

□□ □□ -□□ (FB)					
DN	□	H2	H1	w	□□
40	230	139	85	173	3/8 "
50	230	139	85	173	3/8 "

65	290	159	95	198	3/8 "
80	310	179	102	226	3/8 "
100	350	214	112	265	1/2 "
125	400	278	127	307	1/2 "
150	480	333	145	351	1/2 "
200	600	600	172	436	3/4 "
250	730	730	205	524	1 "
300	850	850	232	606	1? "

Hightlights

- 1. 鋼 鋼 DN2 mm 鋼 鋼 鋼
- 2. 鋼 0 鋼 鋼 鋼 鋼
- 3. 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼
- 4. 1 鋼 鋼 鋼 64 鋼 鋼 鋼
- 5. 鋼 鋼 (FB), 鋼 鋼 (RB) 鋼 鋼 鋼 鋼 (ACD)
- 6. 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼,
- 6.1 鋼 鋼 : 1.1 * PN 1 鋼
- 6.2 鋼 鋼 : 1.5 * PN 1 鋼
- 6.3 鋼 鋼 鋼 : 0.2 bar
- 7. 1000Hz 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼
- 8. 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼

鋼 鋼 鋼

- 1. 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼.
- 2. 鋼 鋼 鋼 :
鋼 鋼 : 24 鋼.
鋼 : 鋼 24 鋼



COMPANY INFORMATION



i 0000 00 : 00 00 00, 00 0 00 00 00.

CNC 00 00, 00 00 0, 0000 00 00, 00 00 00 0 00.

00 00 00 000 000 000000 China "0 00 00 00.

000 0000 000 0000 00 00 000 000000.

v 00 00 : GB, 00 00, 00 00, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 00 0000 : 00-00, 0 00, 000 00, 00 00, 000 00, 000 00, 00 / 00 / 00 00000, 00 00



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



FAQ

Q : 閥門 閥座 閥 閥 閥座 閥座嗎?

A : 閥 "閥, 閥, 閥, 閥, 閥 閥閥."

Q : 閥座閥座 閥 閥 閥座嗎?

A : 閥, 閥, hrdraulic, 閥座閥 閥. RKSfluid 閥座閥座 閥 閥 閥座閥座. 閥座 閥座 閥 閥 閥座 閥 閥座閥.

Q : "閥座閥 閥座閥座嗎?"

閥: RKSfluid 閥座閥座 閥 閥 閥座 4 閥 閥座 閥座閥.

Q : 閥 閥 閥

A : 閥 閥座 2 ~ 5 閥座閥 閥座閥. 閥座 閥座 閥 閥座 閥.

Q : MOQ

A : 閥 閥座 閥 1pc.

Q : 閥 閥座 閥座閥座嗎?

A : 閥 閥 100% 閥 閥座, 2 閥 閥. 閥座閥 閥座閥座閥座.

閥座 TUV, API, WRA, CE, ISO 閥座 閥座閥座.

閥座 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA 閥座閥座.

Q : 閥座閥 閥座閥座 閥座 閥 閥 閥座嗎?

□□: RKSfluid 27 □□ □□□ 70 □ □□□ R & D □□□□□ □□ □□, □□ □□ □ □□ □□□□□.